

E70185




접속 케이블

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVT044

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67

기계적 데이터

재질	PVC
모듈형 본체 재질	PVC
너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당	1 갯수
-----	------



접속 케이블

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결

케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함

