


접속 케이블

VDOGH040VAS0010E04STGH040VAS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 250 AC / < 300 DC

최대 전류 부하 합계

[A]

4

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...100

보호등급

IP 68; IP 69K

기계적 데이터

재질

PVC

모듈형 본체 재질

PVC

너트 재질

스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당

1 갯수



접속 케이블

VDOGH040VAS0010E04STGH040VAS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



전기적 연결

케이블: 10 m, PVC, 주황색, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm

