


E70202



접속 케이블

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...100

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 15 x 15 x 41,5

재질 PVC

모듈형 본체 재질 PVC

너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당 1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)



E70202




접속 케이블

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

전기적 연결

케이블: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, □자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)

