




AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FK-Abgriff M12 2polig VA

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 24 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	2

작동 조건

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

재질	PA; 마디가 있는너트: 스텐레스; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
모듈형 본체 재질	PA

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: PA

