


E70233



컨넥터

Cage clamps / 100 pcs.



전기적 데이터	
최대 부하 전류 [A]	10; (2,5 mm ²)
작동 조건	
주변온도 [°C]	-40...115
기계적 데이터	
무게 [g]	690
재질	통전부: 구리 합금 주석도금함; PA
조임 토크 [Nm]	0,5
비고	
포장당	100 갯수
전기적 연결	
0,2...2,5 mm ² ; Abisolierlänge: 9...10 mm	