


# E70372



## AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FCE Splitter ye/bk ProcessL



<b>어플리케이션</b>	
디자인	AS-i / 24 V
<b>전기적 데이터</b>	
최대 전류 부하 합계 [A]	2
<b>출력</b>	
전기적 디자인	AS-i
<b>작동 조건</b>	
주변온도 [°C]	-30...80
최대 상대 공기습도 [%]	80; (31 °C; 선형적으로 50 % 감소)
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	2000
보호등급	IP 67; IP 68; IP 69K
오염정도	2
<b>테스트 / 인증서</b>	
EMC	EN 61000-6-2
<b>기계적 데이터</b>	
무게 [g]	104
재질	금속부: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉 편용 고무 개스킷 (gasket): FPM; O 링: EPDM
조임 토크 [Nm]	2,5; (잠금 너트)
<b>액세서리</b>	
액세서리 (옵션)	멍키 스패너, E70390

# E70372



## AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FCE Splitter ye/bk ProcessL


### 비고

포장당

1 갯수

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 조임 토크: 1,2...1,4 Nm



### 연결부

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.