


E7354A



AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



전기적 데이터	
동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
보호 클래스	III
동작 전압 AUX DC [V]	18...32
최대 전류 부하 합계 [A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
출력	
전기적 디자인	AS-i
작동 조건	
주변온도 [°C]	0...60
주변온도에 대한 참고사항	-15...60 °C: EPDM 케이블 연결의 경우에만 해당
최대 상대 공기습도 [%]	80; (31 °C; 선형적으로 50 % 감소)
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	2000
보호등급	IP 67; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 68 / IP 69K)
오염정도	2
테스트 / 인증서	
ATEX 마킹	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
기계적 데이터	
무게 [g]	166,75
재질	금속부: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉 핀용 고무 개스킷 (gasket): 플루오르 탄성고무 (FKM); 실링: EPDM
조임 토크 [Nm]	2,5; (잠금 너트)
액세서리	
액세서리 (옵션)	멍키 스페너, E70390
비고	
비고	육각 너트가 있는 M12 커넥터 사용

E7354A



AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)


FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

포장당

1 갯수

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 조임 토크: 1,2...1,4 Nm



연결부

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.