




AS-Interface 평면 케이블 스플리터

FC Splitter yelye II 3D/3G



어플리케이션

어플리케이션 AS-i 전압 또는 외부 24 V 공급의 분배용

전기적 데이터

보호 클래스	III
최대 전류 부하 합계 [A]	8
출력	
전기적 디자인	AS-i
작동 조건	
주변온도 [°C]	0...60
주변온도에 대한 참고사항	-15...60 °C: EPDM 케이블 연결의 경우에만 해당
최대 상대 공기습도 [%]	80; (31 °C; 선형적으로 50 % 감소)
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	2000
보호등급	IP 67; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 68 / IP 69K)
오염정도	2

테스트 / 인증서

ATEX 마킹	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

기계적 데이터

무게 [g]	132,5
재질	금속부: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉 핀용 고무 개스킷 (gasket): 플루오르 탄성고무 (FKM); 씰링: EPDM
조임 토크 [Nm]	2,5; (마운팅 나사)

E7377A



AS-Interface 평면 케이블 스플리터

FC Splitter yelye II 3D/3G

액세서리	
액세서리 (옵션)	멍키 스페너:, E70390
	평형 케이블 더미:, E70299
비고	
포장당	1 갯수