

E74800



유리 광화이버

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug



작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...80
기계적 데이터		
무게	[g]	570
총길이	[mm]	20000
최소 탄성반경	[mm]	77
섬유(파이버) 배열		⊙
전선 심의 지름	[mm]	0,05
광화이버 직경	[mm]	2 x 0,05
외부 직경	[mm]	6
화이버 재질		유리
화이버 피복 재질		PU

E74800



유리 광화이버

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug

액세서리	
구성 부품	플러그: 4 x ST, 유선
비고	
비고	제공형태: 코일
포장당	1 갯수