

# E74010



## AS 인터페이스 평면 케이블

Flat cable 100 meter EPDM bk



### 어플리케이션

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음     |
| 디자인      | 절연 변위 기술 사용을 위한 |
| 어플리케이션   | 외부 24 V-전압공급    |

### 전기적 데이터

|       |     |       |
|-------|-----|-------|
| 동작 전압 | [V] | 24 DC |
|-------|-----|-------|

### 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -40...85 |
|------|------|----------|

### 기계적 데이터

|    |     |      |
|----|-----|------|
| 무게 | [g] | 7104 |
|----|-----|------|

### 비고

|     |                |
|-----|----------------|
| 비고  | 100 m 제공형태: 코일 |
| 포장당 | 100 m          |

### 전기적 연결

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 케이블: 100 m, EPDM, 할로겐 함유되지 않음, 흑색; 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------|