

E74210



AS 인터페이스 평면 케이블

Flat cable 100 meter TPE bk



어플리케이션		
디자인		절연 변위 기술 사용을 위함
어플리케이션		외부 24 V-전압공급
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	24 DC; (최고 전압 300 V)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...105
기계적 데이터		
무게	[g]	6752
비고		
비고		100 m 제공형태: 코일
포장당		100 m
전기적 연결		
케이블: 100 m, TPE, 흑색; 2 x 1,5 mm²		