


E74220



AS 인터페이스 평면 케이블

Flat cable 100 meter TPE red



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	230 DC; (최고 전압 300 V)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...105
주변 온도 (이동)	[°C]	-30...105
기계적 데이터		
무게	[g]	6960
비고		
비고		100 m 제공형태: 코일
포장당		100 m
전기적 연결		
케이블: 100 m, TPE, 적색; 2 x 1,5 mm ²		