


AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FC Quick Connect M12



1 케이블 타이용 홀 (hole)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 42 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
저장온도	[°C]	-25...75
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

UL 인증서	전압 공급	Class 2
--------	-------	---------

기계적 데이터

무게	[g]	17,7
재질		하우징: PA; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 마디가 있는 너트: 황동 니켈도금함; 접촉 핀: 청동 주석도금함

비고

비고		평면 케이블은 디바이스내에서 끝나면 안됩니다.
포장당		1 갯수




AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FC Quick Connect M12

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A; 조임 토크: 0,4...0,6 Nm



	황색 AS-i 평면 케이블에 접속된 경우
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	흑색 평면 케이블에 접속된 경우
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.