


E75227



공압용 접속을 위한 Push-in T-고정

AirBox push-in T-connect 10pcs



어플리케이션

매체 ISO(국제 표준화 기구) 8573-1: 2001에 의한 압착공기

작동 조건

작동압력 [bar] 10; (min. -0,95)

주변온도 [°C] -20...80

기계적 데이터

무게 [g] 120,1

재질 하우징: 니켈 도금된 황동 / PA66; 해제용 링: polyoxymethylene; 톱니 워셔: 스텐레스; 형태고리: NBR

튜브 피팅 8 mm

슬리브 직경 [mm] 8

비고

포장당 10 갯수