


E79995



AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

어플리케이션

디자인	AS-i
-----	------

전기적 데이터

동작 전압	[M]	26,5...31,6 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	2

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	97,4
재질		하우징 상단부: PUR; 하우징 하단부: PA 6.6; 나사: 스텐레스 (1.4305 / 303)

비고

비고	평면 케이블은 스플리터에서 중단되지 않아야 합니다. 씰링을 위하여 평면 케이블 씰 또는 열 수축 캡을 사용하십시오.
포장당	1 갯수

E79995




AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FC connector PVC V2A 2m

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

연결부



갈색	AS-i +
청색	AS-i -