


# E80413



## RFID 태그

ID-TAG/110X25x12,7/04



어플리케이션	
어플리케이션	금속 탱크의 RFID 코딩
전기적 데이터	
작동 주파수 [MHz]	860...930
메모리 용량 [bit]	512
메모리 타입	EEPROM
칩 타입	Impinj Monza 4QT
태그 식별자 (TID) [Byte]	8
전자제품 코드(EPC)	128 bit
RFID 표준	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
최대 읽기 주기	무제한
최대 쓰기 주기	100000
작동 조건	
주변온도 [°C]	-40...85
저장온도 [°C]	-40...85
보호등급	IP 68
기계적 데이터	
무게 [g]	93,7
크기 [mm]	110 x 25 x 12,9
재질	하우징: 폴리카보네이트-ABS
비고	
포장당	5 갯수

# E80413



## RFID 태그

ID-TAG/110X25x12,7/04

### 추가 자료

#### 읽기 거리 (m)

DTE80x	0,8
DTE90x	1
ANT860 / ANT960	4
ANT820 / ANT920	1