




RFID 태그

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)



마운팅 홀: Ø 10,0 x 3,7 mm



어플리케이션

동작온도 (액티브)	[°C]	-40...85
피크 온도 (패시브)	[°C]	90

전기적 데이터

작동 주파수	[MHz]	13,56
메모리 용량	[bit]	896
메모리 타입		EEPROM
칩 타입		ICODE SLIX
블록 수효		28
블록 크기:	[Byte]	4
고유한 식별 번호 (UID)	[Byte]	8
RFID 표준		ISO 15693
최대 읽기 주기		무제한
최대 쓰기 주기		100000

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
저장온도	[°C]	-40...90
보호등급		IP 68

테스트 / 인증서

라디오 주파 인증		ISO 15693
-----------	--	-----------

기계적 데이터

무게	[g]	5,4
마운팅 타입		하우징 압입; 금속에 설치
크기	[mm]	Ø 10,3 / L = 4
재질		하우징: PPA GF30; 에폭시 수지

비고

포장당		10 갯수
-----	--	-------