


E80120



플러그인 (Plug-in) 파워서플라이

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 전원공급
2 M12 커넥터



전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
입력 전압 레인지 AC	[V]	90...264
출력 전압 DC	[V]	24
보호 클래스		II
최대 잔류 리플	[mV]	200
효율성 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
입력 전류 (정격전압 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

출력

전체 출력전류	[A]	1
---------	-----	---

작동 조건

주변온도	[°C]	0...40
보호등급		IP 40; (M12 커넥터: IP 69K)

테스트 / 인증서

EMC	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

기계적 데이터

무게	[g]	203,5
재질		하우징: 플라스틱 흑색;

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E80120




플러그인 (Plug-in) 파워서플라이

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

전기적 연결

케이블: 2 m; 2 x 0,5 mm²

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1	+
3	-