


E80353



RFID 태그

ID-TAG/R30X10/04



어플리케이션

동작온도 (액티브)	[°C]	-25...85
피크 온도 (패시브)	[°C]	100

전기적 데이터

작동 주파수	[MHz]	865...870
메모리 용량	[bit]	128
최대 읽기 주기		무제한
최대 쓰기 주기		100000

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...85
저장온도	[°C]	-40...100

기계적 데이터

무게	[g]	8,75
크기	[mm]	Ø 30 / L = 10
재질		PU 흑색

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

추가 자료

읽기 거리 (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-