


RFID 태그

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



어플리케이션

어플리케이션

금속 탱크의 RFID 코딩

전기적 데이터

작동 주파수	[MHz]	860...930
메모리 용량	[bit]	512
메모리 타입		EEPROM
칩 타입		Impinj Monza 4QT
태그 식별자 (TID)	[Byte]	64
전자제품 코드(EPC)		96 bit; (확장가능: 128 bit)
RFID 표준		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
최대 읽기 주기		무제한
최대 쓰기 주기		100000

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
저장온도	[°C]	-40...100
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	71,6
크기	[mm]	53 x 139,2 x 14,9
재질		하우징: 폴리카보네이트-ABS

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E80393



RFID 태그

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

추가 자료

읽기 거리 (m)

DTE80x	2
DTE90x	1,9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2