




1 클램프



제품 특성

크기	[mm]	48 x 48 x 107
----	------	---------------

어플리케이션

어플리케이션	2 개의 예비설정을 가진 예비설정 계량기
--------	------------------------

전기적 데이터

정격전압 AC	[V]	90...260
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
센서용 보조 에너지 DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 릴레이 출력 수: 2
--------------	--------------------------

입력

디지털 입력 수	2
----------	---

출력

릴레이 출력 수	2
----------	---

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...65
저장온도	[°C]	-25...75
최대 상대 공기습도	[%]	93
보호등급		IP 65; (앞면)
터미널 보호등급		IP 00

테스트 / 인증서

EMC	EN 55011	B 등급
	EN 61000-6-2	(차폐된 제어 및 시그널 케이블)
쇼크 내구성	EN 60068-2-27	100 g XYZ
진동 내구성	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

기계적 데이터

무게	[g]	214,5
크기	[mm]	48 x 48 x 107
재질		PC 흑색



디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		2 x 7-세그먼트 LCD 디스플레이, 녹색 백라이트 6 자릿수
작동 요소	8	누름버튼

전기적 연결	
스크류 터미널: 7 x ...2,5 mm ²	
스크류 터미널: 8 x ...1,5 mm ²	
연결부	

