



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: DX2002

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available



어플리케이션

어플리케이션 임펄스 결과로 작동되어 지는 모든 물리화적인 크기들을 위한 일반적인 평가와 표시

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
전류소모	[mA]	200

출력

아날로그 전류 출력	[mA]	4...20
아날로그 전압 출력	[V]	0...10

작동 조건

주변온도	[°C]	0...45
보호등급		IP 44; (앞면)

기계적 데이터

마운팅 타입		패널 컷아웃: 91 x 43 mm
--------	--	--------------------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이		7 세그먼트 LED 디스플레이, 적색 6 자릿수 15 mm
		4 x LED, 적색

전기적 연결

연결부