



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

No scale drawing available



어플리케이션		
어플리케이션	아날로그 신호 표시 및 모니터링; 예: 압력 센서, 온도 센서 또는 유량 센서	
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
전류소모	[mA]	200
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...45
보호등급	IP 44; (앞면)	
기계적 데이터		
마운팅 타입	패널 컷아웃: 91 x 43 mm	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	7 세그먼트 LED 디스플레이, 적색 6 자릿수 15 mm	
	4 x LED, 적색	
전기적 연결		
연결부		