




스플리터 박스

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS



어플리케이션

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                      |

전기적 데이터

|                  |     |                                        |
|------------------|-----|----------------------------------------|
| 동작 전압            | [V] | < 30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
| 모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 | [A] | 4                                      |
| 최대 전류 부하 합계      | [A] | 12                                     |



작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...80 |
| 보호등급 |      | IP 67    |



## 스플리터 박스

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

| 테스트 / 인증서                                                                           |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| UL 인증서                                                                              | Enclosure type | Type 1          |
| 기계적 데이터                                                                             |                |                 |
| 무게                                                                                  | [g]            | 236,5           |
| 크기                                                                                  | [mm]           | 33 x 60 x 118,2 |
| 재질                                                                                  |                | PA              |
| 모듈형 본체 재질                                                                           |                | PA              |
| 포트 스플리터 박스 수                                                                        |                | 4               |
| 커넥터 타입                                                                              |                | M12             |
| 액세서리                                                                                |                |                 |
| 구성 부품                                                                               |                | 보호 마개: 2        |
|                                                                                     |                | 라벨: 4           |
| 비고                                                                                  |                |                 |
| 포장당                                                                                 |                | 1 갯수            |
| 전기적 연결 - 슬롯                                                                         |                |                 |
| 커넥터: 4 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm                     |                |                 |
|  |                |                 |
| 전기적 연결 - 연결부                                                                        |                |                 |
| 커넥터: 1 x M23; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm                            |                |                 |
|  |                |                 |



## 스플리터 박스

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

## 연결부

