




스플리터 박스

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	10



출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----



스플리터 박스

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
UL 인증서	Enclosure type	Type 1
기계적 데이터		
무게	[g]	224,5
크기	[mm]	33 x 60 x 118,2
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
포트 스플리터 박스 수		4
커넥터 타입		M12
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	4 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	보호 마개: 2	
	라벨: 4	
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 슬롯		
커넥터: 4 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm		
		
전기적 연결 - 연결부		
커넥터: 1 x M23; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm		
		



스플리터 박스

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

연결부

