




스플리터 박스

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	10

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67




스플리터 박스

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS


테스트 / 인증서		
UL 인증서	Enclosure type	Type 1
기계적 데이터		
무게	[g]	226,5
크기	[mm]	33 x 60 x 118,2
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
포트 스플리터 박스 수		4
커넥터 타입		M12
액세서리		
구성 부품		보호 마개: 2
		라벨: 4
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 슬롯		

커넥터: 4 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm



전기적 연결 - 연결부

커넥터: 1 x M23; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm





스플리터 박스

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

연결부

