


EBC011



스플리터 박스

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS



어플리케이션

실리콘을 사용하지 않음	yes
--------------	-----

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 AC/DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	10

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67; (cULus를 준수한 "외장 타입 1")



스플리터 박스

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS


기계적 데이터		
무게	[g]	303,5
크기	[mm]	33 x 60 x 152
재질		PA
포트 스플리터 박스 수		8
커넥터 타입		M12

액세서리		
액세서리 (공급됨)		보호 마개: 2 라벨: 8

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 연결부

커넥터: 1 x M23; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm



연결부

+ 19	1 (1...8) _C
- 6	3 (1...8) _C
⊥ 12	5 (1...8) _C
15	4 (1) _C
7	2 (1) _C
5	4 (2) _C
4	2 (2) _C
16	4 (3) _C
8	2 (3) _C
3	4 (4) _C
14	2 (4) _C
17	4 (5) _C
9	2 (5) _C
2	4 (6) _C
13	2 (6) _C
11	4 (7) _C
10	2 (7) _C
1	4 (8) _C
18	2 (8) _C

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 8 x M12; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm

EBC011



스플리터 박스

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

