EBC012

스플리터 박스

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	10
출력		
전기적 디자인		PNP

EBC012

스플리터 박스

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
UL 인증서		Enclosure type	Type 1
기계적 데이터			
무게	[g]	306	
크기	[mm]	33 x 60 x 152	
재질		PA	
모듈형 본체 재질		PA	
포트 스플리터 박스 수		8	
커넥터 타입		M12	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	16 x LED, 황색
		작동	1 x LED, 녹색
액세서리			
구성 부품		보호 마개: 2	
		라벨: 8	
비고			
포장당		1 갯수	

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm



전기적 연결 - 연결부

커넥터: 1 x M23; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm



EBC012

스플리터 박스

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

연결부