EBC032

스플리터 박스

ZDO6H05DMSS0010H15



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스		II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12
출력		
전기적 디자인		PNP
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60
보호등급		IP 67; IP 68

EBC032

스플리터 박스

ZDO6H05DMSS0010H15

기계적 데이터			
무게	[g]	1340	
크기	[mm]	22 x 54 x 100	
재질		PA	
모듈형 본체 재질		PA	
포트 스플리터 박스 수		6	
커넥터 타입		M12	
적합한 연결사슬		yes	
적합한 연결사슬		자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
		구부러짐 간격	> 2 Mio.
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	12 x LED, 황색
		작동	1 x LED, 녹색
액세서리			
구성 부품		보호 마개: 2	
		라벨: 6	
비고			
포장당		1 갯수	

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 6 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm



EBC032

스플리터 박스

ZDO6H05DMSS0010H15

연결부



코어 색상 :

BN = 갈색
BU = 청색
GN = 녹색
GY = 회색
PK = 분홍색
RD = 적색
WH = 흰색
YE = 황색