





어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4; (핀당: 2; 그룹당 : 8)
최대 전류 부하 합계	[A]	12
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...40
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60
보호등급		IP 67



스플리터 박스

ZDO6H050MSS0010E15


테스트 / 인증서		
UL 인증서	Enclosure type	Type 1
기계적 데이터		
무게	[g]	880
크기	[mm]	22 x 60 x 125
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
포트 스플리터 박스 수		6
커넥터 타입		M12
액세서리		
구성 부품		라벨: 6
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 10 m, PVC, 흑색, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm ²		
전기적 연결 - 슬롯		
커넥터: 6 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm		
		



스플리터 박스

ZDO6H050MSS0010E15

연결부



코어 색상 :

BK = 흑색

BN = 갈색

BU = 청색

GN/YE = 녹색/황색

WH = 흰색