


스플리터 박스

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압	[V]	15...30 DC
보호 클래스		III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	1
최대 전류 부하 합계	[A]	1

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	86,8
크기	[mm]	17 x 30 x 85,4
재질		PBT-GF20; 황동 니켈도금함



스플리터 박스

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS


모듈형 본체 재질	PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수	4
커넥터 타입	M8

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	4 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고	
포장당	1 갯수


전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 4 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm



전기적 연결 - 연결부

커넥터: 1 x M12; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm





연결부

