




스플리터 박스

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압	[V]	15...30 DC
보호 클래스		III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	1
최대 전류 부하 합계	[A]	1

출력

전기적 디자인

PNP

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60




스플리터 박스

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

보호등급		IP 67	
기계적 데이터			
무게	[g]	125	
크기	[mm]	28,8 x 30 x 129,5	
재질		PBT-GF20; 황동 니켈도금함	
모듈형 본체 재질		PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함	
포트 스플리터 박스 수		8	
커넥터 타입		M8	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	8 x LED, 황색
		작동	1 x LED, 녹색
비고			
포장당		1 갯수	


전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 8 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm



전기적 연결 - 연결부

커넥터: 1 x M12; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm





연결부

