




## 어플리케이션

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                             |

## 전기적 데이터

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| 동작 전압 [V]            | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
| 보호 클래스               | II                                        |
| 모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] | 4                                         |
| 최대 전류 부하 합계 [A]      | 12                                        |

## 출력

|         |     |
|---------|-----|
| 전기적 디자인 | PNP |
|---------|-----|

## 작동 조건

|           |          |
|-----------|----------|
| 주변온도 [°C] | -25...80 |
|-----------|----------|



## 스플리터 박스

ZDO8H05HMSS0020H19

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| 주변 온도 (이동) | [°C] | -5...60      |
| 보호등급       |      | IP 67; IP 68 |

| 기계적 데이터      |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 무게           | [g]              | 2962             |
| 크기           | [mm]             | 22 x 54 x 127    |
| 재질           |                  | PA               |
| 모듈형 본체 재질    |                  | PA               |
| 포트 스플리터 박스 수 |                  | 8                |
| 커넥터 타입       |                  | M12              |
| 적합한 연결사슬     |                  | yes              |
| 적합한 연결사슬     | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배 |
|              | 구부러짐 간격          | > 2 Mio.         |


| 디스플레이 / 작동 요소 |        |              |
|---------------|--------|--------------|
| 디스플레이         | 스위칭 상태 | 16 x LED, 황색 |
|               | 작동     | 1 x LED, 녹색  |

| 액세서리  |                   |
|-------|-------------------|
| 구성 부품 | 보호 마개: 2<br>라벨: 8 |

| 비고  |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |

| 전기적 연결                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 케이블: 20 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm <sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm) |  |

| 전기적 연결 - 슬롯                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| 커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 성형체: PA; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm |  |



## 연결부



|      |         |
|------|---------|
| BK = | 코어 색상 : |
| BN = | 흑색      |
| BU = | 갈색      |
| GN = | 청색      |
| GY = | 녹색      |
| PK = | 회색      |
| RD = | 분홍색     |
| VT = | 적색      |
| WH = | 보라색     |
| YE = | 흰색      |
|      | 황색      |

# EBC046

스플리터 박스

ZDO8H05HMSS0020H19

