


# EBC050



## 스플리터 박스

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS



어플리케이션	
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스	III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A]	2
최대 전류 부하 합계 [A]	2
출력	
전기적 디자인	PNP
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
주변 온도 (이동) [°C]	-5...60
보호등급	IP 67; IP 68; (1 m / 7 days)
기계적 데이터	
무게 [g]	88,5
크기 [mm]	23,7 x 30 x 85,4
재질	PBT-GF20; 황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질	PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수	4
커넥터 타입	M8

# EBC050



## 스플리터 박스

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

### 디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	4 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

### 액세서리

액세서리 (옵션)	DIN 레일 어댑터: E73006
	보호 캡: M8, E73005

### 비고

포장당	1 갯수
-----	------


### 전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 4 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



### 전기적 연결 - 연결부

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



# EBC050



## 스플리터 박스

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

### 연결부

