




스플리터 박스

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압	[V]	15...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
보호 클래스		III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	2
최대 전류 부하 합계	[A]	2

출력



전기적 디자인

PNP



스플리터 박스

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60
보호등급		IP 67; IP 68; (1 m / 7 days)
기계적 데이터		
무게	[g]	150,5
재질		PBT-GF20; 황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수		10
커넥터 타입		M8
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	10 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
액세서리 (옵션)		보호 캡: M8, E73005
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 소켓		
커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm		
		
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M12; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm		
		

연결부

