


Y 스플리터

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	3

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
주변온도에 대한 참고사항		cULus: ...65 °C
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

테스트 / 인증서

UL 인증서	전압 공급	Class 2
	파일 번호 UL	E191684

기계적 데이터

무게	[g]	28,7
재질		하우징: PA 회색; 할로겐 함유되지 않음; 씰링: EPDM
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당	1 갯수
-----	------



Y 스플리터

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

전기적 연결

, PUR; 내염성 (IEC 60332-2, UL: FT2)


전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm; 상대물품의 최대 값을 주의하십시오!



전기적 연결

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x M8; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm

