




어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...30 DC

모듈/슬롯 당 최대 전류 부하

[A]

2

최대 전류 부하 합계

[A]

12

출력


전기적 디자인

PNP



스플리터 박스

ZDO8H050VAS000---KA

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...60
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	404,5
크기	[mm]	49,4 x 60 x 187
재질		황동 니켈도금함; 하우징: PBT-GF30
포트 스플리터 박스 수		8
커넥터 타입		M12
액세서리		
구성 부품		보호 마개: 2
		라벨: 10
		케이지 클램프를 위한 조립 도구
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 슬롯		
커넥터: 8 x M12; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm		
전기적 연결 - 연결부		
터미널, 시그널: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; 케이블 글랜드: M20x1,5		
터미널, 전압 공급: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,8...1,5 Nm		
		

연결부

