


모바일 컨트롤러용 전선가능한 플러그 세트

BasicContact-Set/for CR0421



- 1 스페이드 소켓 2,8 x 0,8 mm
- 2 스페이드 소켓 6,3 x 0,8 mm
- 3 스페이드 소켓 6,3 x 0,8 mm 완전히 절연됨
- 4 자동차 휴즈홀더용 접촉
- 5 링 터미널

어플리케이션

디자인

BasicRelay용, BasicRelay로 모든 연결 활용, CR0421

기계적 데이터

무게	[g]	85,5
크기	[mm]	134,5 x 50,6 x 210



모바일 컨트롤러용 전선가능한 플러그 세트

BasicContact-Set/for CR0421

액세서리	
구성 부품	릴레이 접점용 블레이드 female 터미널: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	릴레이 접점용 블레이드 female 터미널: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	릴레이 접점용 블레이드 female 터미널: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), DIN 46340
	릴레이 전력 분배기용 블레이드 female 터미널: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), 완전히 절연됨 DIN 46245
	자동차 휴즈홀더용 접촉: 6 x 0,5...1,5 mm ²
	자동차 휴즈홀더용 접촉: 4 x 2,0...3,0 mm ²
	파워서플라이용 링 터미널: 1 x M6 (10 mm ²), DIN 46234
	파워서플라이용 링 터미널: 1 x M8 (10 mm ²), DIN 46234
	너트: 1 x M6, 아연 도금 ISO 4032
	너트: 1 x M8, 아연 도금 ISO 4032
전기적 연결	
터미널:	