





접촉 하우징을 가진 예비배선된 점퍼

BasicCable/Display 10m



어플리케이션	
디자인	유선, BasicController 및 BasicDisplay용, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
어플리케이션	전압 공급; CAN bus
작동 조건	
주변온도	[°C] -40...85
기계적 데이터	
무게	[g] 364,5
비고	
비고	CAN Bus 종단 저항기 (120 ohm)는 표준 타이머 접점 하우징과 M12 커넥터에 통합되어 있습니다.
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 10 m; 5 x 0,34 mm ²	
연결부	



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
GY =	청색
WH =	회색
	흰색

커넥터: 1 x M12