




표준 타이머 접점

R360/Basic/Contact/STD 0.2

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

디자인 표준 타이머 접촉점 하우징용

기계적 데이터

무게 [g] 467

재질 주석도금합

비고

포장당 1000 갯수

전기적 연결

표준 타이머 접점 : 0,2...05 mm²; (Ø 1,0...1,6 mm)