




표준 타이머 접점

BasicContact/STD 1.0



어플리케이션

디자인

표준 타이머 접촉점 하우징용

기계적 데이터

무게

[g]

555

재질

주석도금합

비고

포장당

1000 갯수

전기적 연결

표준 타이머 접점 : 1,0...2,5 mm²; (Ø 2,1...3,1 mm)