




DC-DC 변환기

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



어플리케이션		
디자인		하우징 모듈
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...36 DC
출력		
출력 전압	[V]	10
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes
정확성 / 편차		
정확성		± 2 %
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...71
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	71
크기	[mm]	54 x 34 x 15
재질		하우징: 폴리아미드 강화된 유리 화이버 FULL 포팅
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,28 m;, 유선 엔드 슬리브가 있는 코어 엔드		
입력		
적색	18...36 V	
흑색	GND	
출력		
흑색	10 V DC	
청색	GND	