


EC2098



보호 캡

R360/PROTECTIVE CAP M12 10p



어플리케이션

디자인	CompactModule의 M12 소켓용인 금속
-----	----------------------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-30...85
------	------	----------

기계적 데이터

무게	[g]	10,8
크기	[mm]	12 x 13,5 x 13,5
스레드 지정		M12 x 1
재질		PA 흑색
조임 토크	[Nm]	0,8

비고

포장당	10 갯수
-----	-------