




플러그를 보유한 접속 케이블

ASTAH030MSS0005H03

"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
주변 온도 (이동)	[°C]	-25...90
저장온도	[°C]	-25...55
보관 습도	[%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건		1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터		
무게	[g]	167,4
크기	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
재질		하우징: TPU 주황색
너트 재질		황동, 니켈도금함
적합한 연결사슬		yes

EVC593




플러그를 보유한 접속 케이블

ASTAH030MSS0005H03

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고	
조언	"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.
포장당	1 갯수

전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm


연결부							
	<table><tr><td>1</td><td>BN</td></tr><tr><td>3</td><td>BU</td></tr><tr><td>4</td><td>BK</td></tr></table>	1	BN	3	BU	4	BK
1	BN						
3	BU						
4	BK						
BK = BN = BU =	코어 색상 : 흑색 갈색 청색						