


# EVC721



## 접속 케이블

VDOGH040MSP0010H04STGH040MSP



### 어플리케이션

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                             |

### 전기적 데이터

|             |     |                     |
|-------------|-----|---------------------|
| 동작 전압       | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| 보호 클래스      |     | II                  |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 4                   |

### 작동 조건

|                            |      |                             |
|----------------------------|------|-----------------------------|
| 주변온도                       | [°C] | -25...90                    |
| 주변 온도 (이동)                 | [°C] | -25...90                    |
| 저장온도                       | [°C] | -25...55                    |
| 보관 습도                      | [%]  | 10...100                    |
| 명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건 |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 보호등급                       |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### 기계적 데이터

|          |     |                                   |
|----------|-----|-----------------------------------|
| 무게       | [g] | 687                               |
| 재질       |     | 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
| 너트 재질    |     | 황동, 니켈도금함                         |
| 적합한 연결사슬 |     | yes                               |



접속 케이블

VDOGH040MSP0010H04STGH040MSP


|          |                  |                                                  |
|----------|------------------|--------------------------------------------------|
| 적합한 연결사슬 | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                                 |
|          | 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가<br>속도가 최대 5 m/s² 임 |
|          | 구부러짐 간격          | > 5 Mio.                                         |
|          | 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                        |

비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

