


Y connection cable for external illumination

YDOGHB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

"다운로드"에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.



| 어플리케이션 | | |
|----------------------------|------|---|
| 특수성(시스템) | | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | | yes |
| 전기적 데이터 | | |
| 동작 전압 | [V] | 60 AC/DC |
| 보호 클래스 | | II |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 3 |
| 작동 조건 | | |
| 주변온도 | [°C] | -25...90 |
| 주변 온도 (이동) | [°C] | -25...90 |
| 저장온도 | [°C] | -25...55 |
| 보관 습도 | [%] | 10...100 |
| 명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건 | | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
| 보호등급 | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 기계적 데이터 | | |
| 무게 | [g] | 76 |
| 모듈형 본체 재질 | | TPU |
| 너트 재질 | | 황동, 니켈도금함 |
| 포트 스플리터 박스 수 | | 2 |
| 적합한 연결사슬 | | yes |

Y connection cable for external illumination

YDOGHB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

적합한 연결사슬

자유로운 적용을 위한 편심거리

케이블 지름의 최소한 10 배

운행속도

5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s이며 가속도가 최대 5 m/s² 임

구부러짐 간격

> 5 Mio.

비틀림에 대한 부하력

± 180 °/m

비고

조언


"다운로드"에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.

포장당

1 갯수


전기적 연결 - 플러그 C

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잡금: 활동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm; 상대 물품의 최대 값을 주의하십시오!



전기적 연결

연결부




Y connection cable for external illumination

YDOGHB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

전기적 연결 - 소켓 A

케이블: 0,4 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 활동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm; 상대물품의 최대 값을 주의하십시오!



전기적 연결 - 소켓 B

케이블: 0,4 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 활동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm; 상대물품의 최대 값을 주의하십시오!

