


접속 케이블

VDOAH043MSS0002H04STGF040MSS

"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	3

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항		cULus: ...75
주변 온도 (이동)	[°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항 (이동)		cULus: ...75
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

테스트 / 인증서

MTTF	[년 (해)]	20027
------	---------	-------

기계적 데이터

무게	[g]	93,8
크기	[mm]	10 x 10 x 36
모듈형 본체 재질		TPU



접속 케이블

VDOAH043MSS0002H04STGF040MSS

너트 재질	황동, 니켈도금함	
씰링 재질	플루오르 탄성고무 (FKM)	
적합한 연결사슬	yes	
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s ² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

조언	"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.	
포장당	1 갯수	

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm



전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부





접속 케이블

VDOAH043MSS0002H04STGF040MSS

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명한 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

