


EVCA47



Y 접속 케이블

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS



어플리케이션		
특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬	
실리콘을 사용하지 않음	yes	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	50 AC / 60 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	3
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터		
무게	[g]	59
모듈형 본체 재질		TPU / TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
씰링 재질		플루오르 탄성고무 (FKM)
적합한 연결사슬	yes	
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m
비고		
포장당	1 갯수	



Y 접속 케이블

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS


전기적 연결 - 플러그 C

커넥터: M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm; 상대물품의 최대 값을 주의하십시오!



전기적 연결

연결부



전기적 연결 - A-C


케이블: 0,2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - B-C

케이블: 0,2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓 A

커넥터: M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm; 상대물품의 최대 값을 주의하십시오!





Y 접속 케이블

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS

전기적 연결 - 플러그 B

커넥터: M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm; 상대 물품의 최대 값을 주의하십시오!

