


# EVF495



## 접속 케이블

VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP



### 어플리케이션

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 어플리케이션       | 식품산업계에서의 위생 및 습기영역                              |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                             |

### 전기적 데이터

|             |     |                     |
|-------------|-----|---------------------|
| 동작 전압       | [M] | < 250 AC / < 300 DC |
| 보호 클래스      |     | II                  |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 4                   |

### 작동 조건

|            |      |                             |
|------------|------|-----------------------------|
| 주변온도       | [°C] | -25...100                   |
| 주변 온도 (이동) | [°C] | 0...100                     |
| 보호등급       |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### 기계적 데이터

|           |                  |                                              |
|-----------|------------------|----------------------------------------------|
| 무게        | [g]              | 698                                          |
| 재질        |                  | PP 할로겐 함유되지 않음; 실링: EPDM                     |
| 모듈형 본체 재질 |                  | PP                                           |
| 너트 재질     |                  | 스텐레스 (1.4404 / 316L)                         |
| 적합한 연결사슬  |                  | yes                                          |
| 적합한 연결사슬  | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                             |
|           | 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 |
|           | 구부러짐 간격          | > 1 Mio.                                     |
|           | 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                    |

# EVF495



## 접속 케이블

VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP

### 비고

포장당

1 갯수

### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PP; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm



### 전기적 연결

케이블: 10 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm )

### 연결부



### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PP; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

