


## Y 접속 케이블

YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS



## 어플리케이션

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 어플리케이션       | 식품산업계에서의 위생 및 습기영역                              |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                             |

## 전기적 데이터

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 동작 전압 [M]       | 10...36 DC |
| 보호 클래스          | II         |
| 최대 전류 부하 합계 [A] | 4          |

## 출력

|         |     |
|---------|-----|
| 전기적 디자인 | PNP |
|---------|-----|

## 작동 조건

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 주변온도 [°C]       | -25...100                   |
| 주변 온도 (이동) [°C] | 5...100                     |
| 보호등급            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## 테스트 / 인증서

|        |    |       |
|--------|----|-------|
| UL 인증서 | Ta | 65 °C |
|--------|----|-------|

## 기계적 데이터

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 무게 [g]       | 313,3                |
| 모듈형 본체 재질    | PP                   |
| 너트 재질        | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
| 씰링 재질        | EPDM                 |
| 포트 스플리터 박스 수 | 2                    |
| 적합한 연결사슬     | yes                  |

# EVF337



## Y 접속 케이블

YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS

|          |                  |                                              |
|----------|------------------|----------------------------------------------|
| 적합한 연결사슬 | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                             |
|          | 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 |
|          | 구부러짐 간격          | > 1 Mio.                                     |
|          | 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                    |

### 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 1 x LED, 황색 |
|       | 작동     | 1 x LED, 녹색 |

### 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

### 전기적 연결

케이블: 5 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )


### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PP, 회색; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm



### 전기적 연결

#### 연결부



# EVF337



## Y 접속 케이블

YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: PP, 투명한 흑색; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: EPDM; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

